

GUILLAUME MINIATURE VERITAS



Ce rabot est une version miniaturisée de celle du guillaume de format moyen Veritas®. Le corps, fait d'acier inoxydable, obtenu par moulage à modèle perdu, est usiné et meulé avec précision. Cet outil comprend un organe de réglage fonctionnel de style Norris en acier inoxydable.

RÉGLAGE DE LA LAME

Si les pièces du mécanisme d'ajustement de la lame venaient à se dérégler, remplacer les différents éléments comme indiqué ci-dessous.

GÉOMÉTRIE DE LA LAME

La lame en acier à outils A2 mesure 1,5 mm d'épaisseur par 6 mm de largeur. Son biseau est meulé à un angle de 25°. Pour la retirer du guillaume, dévisser la molette du bloc d'arrêt de 1 à 2 tours, puis dégager la lame du mécanisme de réglage avant de l'extraire par l'orifice de la lumière. Une éponge en mousse anticorrosion est incluse dans le boîtier. Elle offre une protection continue contre la corrosion pendant une période allant jusqu'à 2 ans.

ACCESSOIRES

Lame de remplacement.